

**Șubler digital de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418742 150
GTIN	4045197770295
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Bază de măsurare suplimentară Cod 418744.

**Descriere tehnică**

Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Calibrarea	A1
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm

Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Emițător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1