

Garant**Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, Ø DC h7: 2,05mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122100 2,05 |
| GTIN | 4045197771247 |
| Clasa articolului | 11E |

Descriere**Execuție:****Conform DIN 6539** (extra scurt).

Ø nominal și Ø cozii sunt identice.

Notă:Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ² | 0,05 mm/rot |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø cozii D _s | 2,05 mm |
| Lungimea totală L | 38 mm |
| Ø nominal D _c | 2,05 mm |
| Toleranță Ø nominal | h7 |
| Standard | DIN 6539 |
| Lungimea canalului de aşchii L _c | 12 mm |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 9 mm |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip | N |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Unghiul la vârf | 118 grad |
| Unghiul elicei | 30 grad |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 200 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 140 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 70 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 70 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 60 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 40 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | S |
| CuZn | recomandat | 140 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |