

**Garant****Plăcuță de profilat canale pentru finisare, HB7310, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273716 2
GTIN	4045197771353
Clasa articolului	21L

**Descriere tehnică**

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Avans f	0,04 - 0,14 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,2 - 1,1 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7310
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		