

**Magnet plat cu gaură, Neodim, Ø: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085932 10
GTIN	2050001839480
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

**Aplicație:**

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

**Descriere tehnică**

Ø	10 mm
Înălțime	4,5 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Forță de fixare nominală	13 N
Ø găurii	3 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

