

**Garant****Mandrine de precizie pentru bușe elastice ER tip HiRunER, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	300643 40
GTIN	4045197771575
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcționare mai silențioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliță ultraperformantă de strângere de până la 25000 min<sup>-1</sup>.

**Avantaj:**

- **Concentricitate de 3 μm cu o bușă elastică de 2 μm, concentricitate de 6 μm cu o bușă elastică de 5 μm.**
- **Forțe de fixare extreme (până la factor 2 în comparație mandrina ER standard).**
- **Efect de diminuare a vibrațiilor datorită piuliței de strângere din 2 piese (Ref. 11M și 1 buc. 16M).**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – forma A și B.

**Livrare:**

Cu **piuliță de strângere de precizie.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) cod 308600 – 308806, AB-cheie de strângere șurub de tragere cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bușă elastică ER marca Fahrion cod 308901 – 309434. Bușe elastice ER cod 308901 - 309432, cheia tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheia dinamometrică cod 309749 sau 628520.

**Notă:**

- **Strânge doar Ø nominal până la Ø cozii cu toleranță h 10.**
- **Piulița de strângere nu este în combinație cu șaiba de etanșare.**

- **Se va folosi în combinație cu bucșa elastică Fahrion.**
- **Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucșele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.**

Mandrine de precizie pentru bucșe elastice se va folosi întotdeauna în combinație cu piulița de strângere de precizie Cod 309617.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 62 mm

Piuliță de schimb pentru bucșă elastică tip ER Cod 309617: 40

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	62 mm
Gama de prindere	3 - 26 mm
Pentru bucșe elastice tip ER	40
Piuliță de schimb pentru bucșă elastică tip ER Cod 309617	40
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309434 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309434 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 16 mm	309434 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309434 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40	308810 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309434 10
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
	309419 16

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm 308990 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 308992 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309419 6

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 14 mm 309434 14

Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40 309700 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 309419 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 308992 16

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40 309680 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm 308990 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm 308990 20

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 308992 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm 309419 18

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm 308990 23

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm 308992 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm 308990 5

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308720 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309434 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308990 4