

**Garant****Piuliță pentru bucă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucă elastică, Pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309617 25
GTIN	4045197771759
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Suprafață cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenți. Coeficient de frecare mai mic, forțe de strângere mai mari. **Cu canale.**

**Adaptat pentru:**

HiRunER Mandrine de precizie pentru buce elastice ER Cod 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Accesorii opționale:**

Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	24 mm
Moment maxim de strângere	101 Nm

Pentru ER	25 mm
Filet	M34×1,5
Ø exterior D	44 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere