

Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucă elastică, Pentru ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	309617 32
GTIN	4045197771766
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Suprafață cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenți. Coeficient de frecare mai mic, forțe de strângere mai mari. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

HiRunER Mandrine de precizie pentru buce elastice ER Cod 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accesorii opționale:

Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Lungimea totală L	26 mm
Ø exterior D	51,8 mm

Pentru ER	32 mm
Filet	M42×1
Moment maxim de strângere	136 Nm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere