

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250016 25/16 |
| GTIN | 4045197771940 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Lungime cap L ₁ | 36 mm |
| Cod ISO Suport | DCLNR/L 2525M16 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Portplăcuță | 259031 35 |
| Gheară, șurub, arc | 259035 6 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CN.. 1606.. |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| șurub pentru portplăcuță | 259025 11 |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

AccesoriiȘurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Portplăcuță Tip 35

259031 35

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Șurub pentru portplăcuță Tip 11

259025 11

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600