

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Lungimea totală L	170 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 3232P16
Mărimea plăcuței	16 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Portplăcuță	259031 35
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Gheară, șurub, arc	259035 6
Mărime coadă	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurub pentru portplăcuță Tip 11

259025 11

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Portplăcuță Tip 35

259031 35

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600