

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	19 mm
Portplăcuță	259031 36
Cod ISO Suport	DCLNR/L 3232P19
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Lungime cap L ₁	40 mm
Mărime coadă	32 mm
Gheară, șurub, arc	259035 7
Lungimea totală L	170 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 12
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță 10 buc. Tip 2

259026 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Portplăcuță Tip 36

259031 36

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500