

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 35
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525M16
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
șurub pentru portplăcuță	259025 11
Lungime cap L <sub>1</sub>	36 mm
Mărime coadă	25 mm
Gheară, șurub, arc	259035 6
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Portplăcuță Tip 35

259031 35

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurub pentru portplăcuță Tip 11

259025 11

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600