

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	32 mm
Portplăcuță	259031 35
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Gheară, șurub, arc	259035 6
Lungimea totală L	170 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 11
Lungime cap L ₁	40 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 3232P16
Mărimea plăcuței	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurub pentru portplăcuță Tip 11

259025 11

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Portplăcuță Tip 35

259031 35

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600