

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 6
Set de știfturi elastice	259047 4
Pârghie cu articulație	259015 12
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2525M16
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	29 mm
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259031 35
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	22 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4