

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCBNR/L 3232P16
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Pârghie cu articulație	259015 12
Set de arcuri	259044 6
Set de știfturi elastice	259047 4
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Mărime coadă	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	170 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lungime cap L ₁	35 mm
Portplăcuță	259031 35
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6