

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 35
Lungimea totală L	150 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Set de știfturi elastice	259047 4
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de arcuri	259044 6
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	29 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2525M16
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Portplăcuță Tip 35	259031 35