

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 35
Set de arcuri	259044 6
Lungime cap L ₁	35 mm
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Cod ISO Suport	PCBNR/L 3232P16
Set de știfturi elastice	259047 4
Pârghie cu articulație	259015 12
Lungimea totală L	170 mm
Mărime coadă	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 11	259018 11
Pârgă cu articulație Tip 12	259015 12
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Portplăcuță Tip 35	259031 35