

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	170 mm
Mărime coadă	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Pârghie cu articulație	259015 13
Mărimea plăcuței	19 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Portplăcuță	259031 36
Set de știfturi elastice	259047 5
Set de arcuri	259044 7
Cod ISO Suport	PCBNR/L 3232P19
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36