

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță	259031 35
Set de știfturi elastice	259047 4
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de arcuri	259044 6
Cod ISO Suport	PCSNR/L 3232P16
Mărime coadă	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 11	259018 11
Pârgă cu articulație Tip 12	259015 12
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Portplăcuță Tip 35	259031 35