

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Portplăcuță	259031 35
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de arcuri	259044 6
Pârghie cu articulație	259015 12
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M16
Set de știfturi elastice	259047 4
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6