

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	32 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Lungime cap L ₁	34 mm
Set de arcuri	259044 6
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 3232P16
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lungimea totală L	170 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Portplăcuță	259031 35
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11