

Garant**Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: SK30****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 SK30
GTIN	4045197772220
Clasa articolului	91L

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

Adaptat pentru:

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 12

Distanță dintre axe A: 69 mm

Descriere tehnică

Distanță dintre axe A	69 mm
Pentru cozile sculelor	SK 30
Număr de portscule	12
Lățime	475 mm
Adâncime	200 mm

Înălțime	125 mm
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

Accesorii

Piesă din plastic Tip SK30	947390 SK30
----------------------------	-------------