

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere $L_2$	48 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Pârghie cu articulație	259015 13
Lungimea totală L	350 mm
Set de știfturi elastice	259047 5
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Set de arcuri	259044 7
Cod ISO Suport	A50U PCLNR/L19
Decalaj central $L_3$	35 mm
Portplăcuță	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	50 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 36	259031 36
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500