

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	8 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 0808D06
Lățimea funcțională L ₄	9 mm
Lungimea totală L	60 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500