

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L ₄	11 mm
Lungime cap L ₁	10 mm
Lungimea totală L	70 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 1010E06
Mărimea plăcuței	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500