

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	15 mm
Mărime coadă	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	13 mm
Cod ISO Suport	SCRCL/L 1212F09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500