

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	SCRCR/L 1616H09
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	17 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500