

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Cod ISO Suport	SCRCL/L 2020K12
Portplăcuță	269005 6
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 16
Lungime cap L ₁	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16	269028 16
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500