

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 16
Mărimea plăcuței	12 mm
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 2525M12
Lungimea totală L	150 mm
Portplăcuță	269005 6
Lungime cap L ₁	20 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16

269028 16

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Portplăcuță Tip 6

269005 6

Șurub pentru portplăcuță Tip 5

269013 5

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500