

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 8/06mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lățimea funcțională L ₄	9 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	8 mm
Lungime cap L ₁	10 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 0808D06
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L	60 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
