

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	13 mm
Mărime coadă	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	80 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	SCRCL/L 1212F09
Lungime cap L ₁	15 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500