

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	SCRCL/L 1616H09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Portplăcuță	269005 1
Lungimea totală L	100 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	15 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500