

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Portplăcuță	269005 1
Cod ISO Suport	SCRCL/L 2020K09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 1	269005 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500