

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 1616H12
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269005 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 16
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	17 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5

269013 5

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16

269028 16

Portplăcuță Tip 6

269005 6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500