

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260005 20/12 |
| GTIN | 4045197772619 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lățimea funcțională L ₄ | 22 mm |
| Portplăcuță | 269005 6 |
| șurub pentru portplăcuță | 269013 5 |
| Mărimea plăcuței | 12 mm |
| Lungime cap L ₁ | 20 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 16 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Cod ISO Suport | SCRCR/L 2020K12 |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 75 grad |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Utilizare | Strunjire frontală |

Fișă de date

| | |
|------------|--------------------|
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurub pentru portplăcuță Tip 5 | 269013 5 |
| Portplăcuță Tip 6 | 269005 6 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16 | 269028 16 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |