

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 2525M12
Portplăcuță	269005 6
Lungime cap L ₁	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Lungimea totală L	150 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16	269028 16
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500