

**Șubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412821 100
GTIN	4045197771780
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Sistem de măsurare incremental fără riglă gradată absolută.

**Livrare:**

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. LR44.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Materialul carcasei	Metal
Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Lungimea ciocului	30 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă adâncime existentă	da
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1

Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,02$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44