

Garant**Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu glisor și inel pentru picior, înalt****Date comandă**

Numărul de comandă	965036
GTIN	4045197772657
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic pentru birou, cu tehnică sincron. Suprafața moale de piele sintetică este ușor de întreținut și lavabilă. Cu cusătură dublă portocalie bordurată. Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.

Scaun (lățime x adâncime): 470 x 450 mm.

Înălțimea spătarului: 600 mm.

Interval de reglare a spătarului: 60 mm.

Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Execuție text publicitar:

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**

Standard:**DIN 68877**

Descriere tehnică

Reglarea spătarului cu contact permanent	da
Pereche de brațe adaptabile	da
Standard	DIN 68877
Capacitate portantă	120 kg
Mecanică sincron	da
Interval de reglare a spătarului	60 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Lățimea scaunului	470 mm
Adâncimea scaunului	450 mm
Înălțimea spătarului	600 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Suport lombar	da
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Culoarea materialului scaunului	negru
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	640 - 890 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	962518
Pereche de brațe multifuncționale pentru scaunul rotativ de lucru GARANT Tip	965047