

Garant**Taburet de lucru, piele sintetică, cu glisor și inel pentru picior, înalt****Date comandă**

Numărul de comandă	965056
GTIN	4045197772671
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Taburet rotativ confortabil, din piele sintetică, cu cusătură dublă portocalie. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranță cu gaz comprimat, cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Ø suprafeței de așezare 350 mm. Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descriere tehnică

Capacitate portantă	120 kg
Ø scaunului	350 mm
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg

Interval de reglare pe înălțime	580 - 850 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	962518
--	--------