

PRYOR**Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 3/mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085481 3/&
GTIN	5022044021327
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Lățime tip de poansoane: 3,2 mm

Adâncime tipuri de poansoane: 19,05 mm

Înălțime tip de poansoane: 6,35 mm

Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	3 mm
Înălțime tip de poansoane	6,35 mm
Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm

Lățime tip de poansoane	3,2 mm
Atestare	Simbol ȘI
Tip produs	Poanson manual de perforare