



Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 13 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	637945
GTIN	4013288182159
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Chei tubulare cu **funcție de reținere** și randalinare la capătul posterior pentru o mai bună aderență la acționarea manuală.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12.

Conținut:

Clichet cu pârghie de comutare și prelungitor Cod 640385.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prelungitor cu manșon cu rotire rapidă: 1 buc. 250 mm

Clichet: 1 buc. Cod 640385 cu pârghie de comutare și prelungitor 341 mm

Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Înălțime: 73 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-19 mm

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei	metric

Număr de piese	13
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-19 mm
Denumirea producătorului	8006 SC 1
Ambalaj	Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime	325 mm
Lățime	148 mm
Înălțime	73 mm
Tip produs	Cheie tubulară