

*intercable***Clește de sertizare mare, Tip: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	729970 50
GTIN	8014212198730
Clasa articolului	76C

**Descriere****Execuție:**

Cap puternic cu acțiune compusă și șaibe profilate rotative, încorporate. Brațe tubulare cu mânere din plastic. Compatibilitate evidentă cu secțiunea transversală a șabilelor profilate. Cu presare inovativă în i, recomandată pentru cablurile cu mai multe fire, fire compacte și fire subțiri. Prin presarea în i sunt atinse valori de tensiune peste cerințele normale.

**Aplicație:**

Pentru **papuc de sertizare cilindric** neizolat și **racord pentru țevi** (model normal).

**Notă:**

Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN și pentru papucii de cablu CNF franțuzești.

Clești de strângere pentru papuci de cablu DIN și CNF franțuzești, se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

Greutate	1,5 kg
Lungimea totală	380 mm
Pentru secțiunea conductorului	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Tip produs	Clește de sertizare

**Accesorii**

Set de bacuri de presare de schimb Tip 50

729975 50