



Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru mașini tip CNC, Tip: 130



Date comandă

Numărul de comandă	360535 130
GTIN	4045197772947
Clasa articolului	32P

Descriere

Execuție:

Corp de bază robust din fontă cu grafit nodular, ghidaje și suprafață de bază călită și rectificată. Șurub complet încapsulat, spațiul arborelui închis cu acoperiri. Presiunea de strângere maximă poate fi reprodusă datorită opritorului fix integrat.

- **Planeitatea corpului de bază $\leq 0,01$ mm.**
- **Cu amplificator de putere mecanic, presiune de strângere preselectabilă în 5 trepte.**
- **Găuri filetate laterale pentru opritorul pentru piesele de prelucrat.**

Aplicație:

Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

Livrare:

Inclusiv 2 bacuri în trepte, 1 manivelă manuală SW 14, 1 cheie tubulară și 4 bride de strângere.

Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci.

Forță de strângere până la maxim: 50 kN

Greutate: 40 kg

Lungimea totală L: 516 mm

Lungimea corpului de bază a: 410 mm

Lățimea corpului de bază B: 131 mm

Gamă de prindere b: 0 - 256 mm

Descriere tehnică

t	79 mm
Gamă de prindere d	66 - 315 mm

Greutate	40 kg
r	111 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	NC-HOLEX
Gamă de prindere b	0 - 256 mm
Canal longitudinal I H7	20 mm
Lungimea corpului de bază a	410 mm
Forță de strângere până la maxim	50 kN
Canal transversal n H7	20 mm
Înălțime corp de bază c	95 mm
Înălțimea bacului h	52 mm
m	139 mm
Lungimea totală L	516 mm
Lățimea corpului de bază B	131 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Arbore Pentru tip 130	360534 130
Pereche de bacuri cu suprafață de reazem în trepte 5 mm × 5 mm Pentru lățimea bacurilor 130 mm	360541 130
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 130 mm	360538 130
Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 130 mm	360539 130
Bac în treptemobil Tip 130	360536 130
Manivelă Pentru lățimea bacurilor 130 mm	360542 130
Arbore de schimb complet Pentru tip 130	360532 130
Bac în treptefix Tip 130	360537 130
Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 130 mm	360543 130
Piulița șurubului Pentru tip 130	360533 130

