



Cheie franceză reglabilă lateral, Lungimea totală: 205 mm



Date comandă

Numărul de comandă	813940 205
GTIN	7314150191222
Clasa articolului	83F

Descriere

Execuție:

Cu mâner ergonomic din elastomer termoplastic. Poziție cioc 15°. Călit de precizie, tratat cu protecție contra ruginii și cromat. Scală de măsurare pe partea stângă, în mm.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Deschiderea maximă a cheii: 27 mm

Lungimea totală: 8 inch

Descriere tehnică

Lungimea totală	205 mm
Lungimea totală	8 inch
Deschiderea maximă a cheii	27 mm
Greutate	300 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	UNE 16532
Poziție cioc	15 grad
Proces producție	călit cu precizie și tratat cu protecție contra ruginii
Material	Oțel înalt aliat

Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Bacuri reversibile	nu
Scalare	da
Funcție clichet	nu
Manșon prindere	da