


**Set de suporturi pentru randalinare, Mărime coadă / plăcuță: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290025 20
GTIN	4030741656859
Clasa articolului	29H

Descriere**Conținut:**

Câte 1 suport pentru randalinare Cod 290000 și Cod 290010: Ref. 20

Câte 3 randaline Cod 290161: Ref. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Câte 1 randalină Cod 290176 și Cod 290181: Ref. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Descriere tehnică

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL

Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 20 mm	290010 20
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8