



Suport de randalină Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290200 25
GTIN	4030741556814
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare. Suport în 3 puncte pentru poziționarea cu exactitate a axului. Protecție radială și axială la rotire pentru manevrarea optimă a sculelor.

Descriere tehnică

Bucșă din carbură, șabă de acoperire, șurub	299920 1
Pentru lățime moletă b	6 mm
Lățime coadă	25 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	25 mm
Gamă de fixare	10 - 300 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA

Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°
Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucă din carbură, șaibă de acoperire, șurub Tip 1

299920 1