



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290010 20
GTIN	4030741658020
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga. Click-

Pin: Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

Descriere tehnică

Înălțime coadă	20 mm
Gamă de fixare	10 - 110 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Știft de rulare	299910 4
Lățime coadă	20 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR

Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 4	299910 4
--	----------