



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290010 25
GTIN	4030741660672
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga. Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

Descriere tehnică

Știft de rulare	299910 4
Gamă de fixare	15 - 220 mm
Pentru Ø moletă d_1	25 mm
Înălțime coadă	20 mm
Lățime coadă	25 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Pentru Ø gaură moletă d_2	6 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR

Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 4	299910 4
--	----------