

Garant**Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: 20****Date comandă**

Numărul de comandă

320615 20

GTIN

4045197773623

Clasa articolului

31Z

Descriere**Execuție:**

- **Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.**
- **Complet călit și rectificat. Nu necesită mentenanță datorită ungerii permanente.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Coadă cilindrică pentru prindere în suporturi pentru bare de strunjit, mandrine cu bucșă elastică sau mandrine hidraulice; pentru prindere în al doilea revolver.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Livrare:

Inclusiv sculă de extracție pentru eliberarea biștilor.

Accesorii opționale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.

Descriere tehnică

Ø carcasei D

40 mm

Pentru piese cu greutate de

200 kg

Lungimea totală L	90 mm
Bătaie la rotire	0,01 mm
Ø coadă D ₁	12 mm
Ø d	20 mm
Turație maximă	4000 min ⁻¹
Lungime utilă L ₁	41 mm
Cursa arcului	2,4 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12
Suport	Ø cozii 20 mm
Tip produs	Vârf de centrare

Accesorii

Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 3	320625 3
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 2	320625 2
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 4	320625 4
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 6	320625 6
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 1	320625 1
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 5	320625 5