

Garant**Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 320659 5 |
| GTIN | 4045197774378 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

- **Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oțel pentru scule călit.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finitie.

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Accesorii opționale:

Accesorii interschimbabile Cod 320625 - 320631

Notă:

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Ø carcasi D: 96 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Turație maximă: 2600 min⁻¹

Pentru piese cu greutate de: 1100 kg

Lungime 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm |
| Turație maximă | 2600 min ⁻¹ |
| Con Morse | CM5 |
| Pentru piese cu greutate de | 1100 kg |
| Ø carcasei D | 96 mm |
| Recomandat pentru codul de culoare | K24 |
| Lungime 1 | 72 mm |
| L ₂ | 14 mm |
| Ø exterior D ₁ | 24 mm |
| Ø cozii D ₂ | 42 mm |
| Tip produs | Vârf de centrare |

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 5 | 320631 5 |
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 6 | 320631 6 |
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 4 | 320631 4 |
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 3 | 320631 3 |
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 2 | 320631 2 |
| Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 1 | 320631 1 |