

**Garant****Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	321265 5
GTIN	4045197774460
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Cu vârf alungit și piuliță de extragere, special pentru mașini CNC.**
- **Vârful este complet călit și rectificat.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

**Descriere:**

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

**Aplicație:**

Pentru sarcină mare și turație ridicată, special pentru mașini NC.

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

**Accesorii opționale:**

Accesorii interschimbabile Cod 320627 - 320631.

**Notă:**

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Piuliță de distanțare pentru mașini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpușii mobile.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	8000 min <sup>-1</sup>
Pentru piese cu greutate de	1400 kg
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Lungime 1	82 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	18 mm
Con Morse	CM5
Ø cozii D <sub>2</sub>	35 mm
L <sub>2</sub>	14 mm
Tip produs	Vârf de centrare

## Accesorii

Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 2	320629 2
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 3	320629 3
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 4	320629 4
Bit pentru vârfurile rotative de strung Tip 1	320629 1